



Caricatori pezzi automatici

I caricatori pezzi automatici Haas rappresentano un modo semplice e conveniente di automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività. Sono progettati e configurati esclusivamente per essere impiegati sui centri di tornitura e i VMC Haas e si connettono direttamente al controllo Haas.

- Design tutto incluso con capacità plug-and-play
- Interfaccia diretta con il controllo Haas
- Include una barriera fotoelettrica per un funzionamento in sicurezza (non CE)
- La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza opzionale

CARICATORI DI PEZZI AUTOMATICI DISPONIBILI SU:

Fresatrici verticali serie VF:
VF-1, 2, 2SS, 2YT, 2SSYT, VM-2

Serie UMC:
UMC-500, 500SS

Centri di tornitura serie ST:
ST-10Y, 15Y, 20, 20Y, 25, 25Y, 28, 28Y


APL COMPATTO DISPONIBILE SU:

Mini Mill, Super Mini Mill,
Serie DT, Serie DM, VF-2,
VF-2SS, VF-2YT, VF2SSYT



MyHaas: La tua app tutto in uno di Haas

MyHaas è un'app mobile contenente una suite completa di funzionalità per le macchine CNC Haas, tra cui l'ordine degli utensili, un calcolatore delle velocità e degli avanzamenti, un facile accesso alle procedure di assistenza, monitoraggio della macchina, guide alla risoluzione dei problemi, video e altro ancora. INOLTRE, l'app MyHaas ora contiene tutte le caratteristiche e le funzionalità di HaasConnect e HaasDrop in un'unica app!



Scarica subito l'app MyHaas per Android o iOS! oppure registrati subito su HaasCNC.com/myhaas

Assistenza locale e servizio imbattibile

Quando acquisti una Haas, ottieni l'accesso alla rete globale di tecnici di assistenza Haas altamente qualificati e agli Haas Factory Outlet (HFO) locali. Inoltre, avrai accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai documenti tecnici online, ai manuali operatore e ai tutorial video. Dall'installazione alla formazione, dal servizio al supporto tecnico: Haas ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.




Risorse online

Accedi ai nostri manuali, disegni e video didattici online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per conoscere, utilizzare ed eseguire la manutenzione della tua macchina CNC Haas.

Servizio Platinum One-Call Haas

Ottieni un servizio affidabile da parte di esperti e una risposta immediata per continuare a produrre trucoli senza interruzioni.



Tecnici certificati

Ciascun Haas Factory Outlet dispone di un dipartimento di assistenza completo composto da personale tecnico formato in fabbrica e certificato. I proprietari delle macchine Haas ricevono assistenza all'avanguardia attraverso la nostra rete mondiale di distributori Haas Factory Outlet.

Disponibilità dei pezzi a livello locale

Tutti gli Haas Factory Outlet dispongono in magazzino di una serie completa di pezzi per manutenzione e assistenza a cui è possibile accedere rapidamente. La nostra sede centrale in California e in Europa può spedire il pezzo di ricambio richiesto all'Haas Factory Outlet lo stesso giorno di invio dell'ordine, nel 99% dei casi.

Prezzo equo dei pezzi di ricambio

Riteniamo che il prezzo ragionevole dei pezzi di ricambio sia un aspetto fondamentale quando si valuta il valore generale di una macchina. Non ci interessa trarre profitto da un cliente in difficoltà. La tua fedeltà è la cosa più importante.



Portautensili per fresatrici

Utensili da taglio per il tornio

Collari e autocentranti ER

Gestione degli utensili

Equipaggiamento e accessori

Serraggio dei pezzi fresatrice

Portautensili per tornio

Foratura

Accessori macchine utensili

Stoccaggio e maneggiamento

Utensili da taglio per la fresatrice

Serraggio dei pezzi tornio

Filettatura

Kit pacchetti

Misurazione e ispezione



Prezzi bassi • Alta qualità • Consegna rapida e gratuita

HaasTooling.com vende frese ad alte prestazioni, punte di fresatura a guscio, portautensili e praticamente ogni altro attrezzo di cui la tua officina ha bisogno! Ciò che era iniziato con gli utensili da taglio, ora si è esteso a un'ampia gamma di categorie di utensili e serraggio dei pezzi, incluse partnership con aziende leader del settore come Kurt e Mittee-Bite. Vendiamo solo utensili in cui crediamo e ogni utensile che si trova su HaasTooling.com è stato sottoposto a rigorosi test prima di essere messo a tua disposizione.

RISPARMIA ANCORA DI PIÙ CON WINNER'S CIRCLE

- Fino all'8% di sconto su ogni acquisto di utensili
- Spedizione il giorno successivo gratuita su tutti gli ordini inferiori a 15 lb (10 kg) e superiori a 49 \$/49 €
- 1 abbonamento per la tua intera azienda
- Ordina online, con una macchina o dal tuo HFO




MODELLO RAPIDO



MACCHINE UTENSILI AD ALTE PRESTAZIONI

L'AUTOMAZIONE È NEL NOSTRO DNA



Haas Pallet pool

I sistemi pallet pool Haas sono perfetti per cicli di produzione a volumi elevati o per lavorazioni altamente diversificate ed a bassi volumi. Si integrano perfettamente con il controllo Haas, che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire la programmazione pallet da un singolo schermo dedicato.

I pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai componenti ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere inviati a una stazione protetta presidiata da operatore per lo scarico e il ricarica immediati.

ABBIAMO OPZIONI PER LE SOLUZIONI ROBOT



SISTEMI COBOT

Capacità da 5 kg a 30 kg



CARICATORE PALLET

Capacità fino a 25 kg



ROBOT INDUSTRIALE

Capacità da 7 kg a 50 kg



Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA, USA, +1-805-278-1800
Haas Automation Europe, Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem, Belgio, +32 2 522 99 05



Macchina con opzioni disponibili:

Caricatore di pezzi automatico

Pallet pool

Sistema robotizzato

CENTRI DI LAVORAZIONE VERTICALE CENTRI DI TORNITURA CENTRI DI LAVORAZIONE ORIZZONTALE TAVOLE ROTANTI E INDEXER CENTRI DI LAVORAZIONE VERTICALE CENTRI DI TORNITURA CENTRI DI LAVORAZIONE ORIZZONTALE TAVOLE ROTANTI E INDEXER



Picc.

- VF-1 20" x 16" x 20" (xyz)
508 x 406 x 508 mm
- VF-2 30" x 16" x 20" (xyz)
762 x 406 x 508 mm
- VF-2SS 30" x 16" x 20" (xyz)
762 x 406 x 508 mm
- VF-2TR 30" x 16" x 20" (xyz)
762 x 406 x 508 mm
- VF-2YT 30" x 20" x 20" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
- VF-2SSYT 30" x 20" x 20" (xyz)
762 x 508 x 508 mm

Medio

- VF-3 40" x 20" x 25" (xyz)
1.016 x 508 x 635 mm
- VF-3SS 40" x 20" x 25" (xyz)
1.016 x 508 x 635 mm
- VF-3YT 40" x 26" x 25" (xyz)
1.016 x 660 x 635 mm
- VF-3SSYT 40" x 26" x 25" (xyz)
1.016 x 660 x 635 mm
- VF-3YT/50 40" x 26" x 25" (xyz)
1.016 x 660 x 635 mm
- VF-4 50" x 20" x 25" (xyz)
1.270 x 508 x 635 mm

Serie VF

- VF-4SS 50" x 20" x 25" (xyz)
1.270 x 508 x 635 mm
- VF-5 50" x 26" x 25" (xyz)
1.270 x 660 x 635 mm
- VF-5SS 50" x 26" x 25" (xyz)
1.270 x 660 x 635 mm
- VF-5TR 50" x 26" x 25" (xyz)
1.270 x 660 x 635 mm
- VF-5XT 50" x 26" x 25" (xyz)
1.524 x 660 x 635 mm
- VF-5/50 50" x 26" x 25" (xyz)
1.270 x 660 x 635 mm
- VF-5/50TR 50" x 26" x 25" (xyz)
1.270 x 660 x 635 mm
- VF-5/50XT 60" x 26" x 25" (xyz)
1.524 x 660 x 635 mm
- VF-6 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6SS 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6TR 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6/50 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6/50TR 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-7 84" x 32" x 30" (xyz)
2.134 x 813 x 762 mm
- VF-7/50 84" x 32" x 30" (xyz)
2.134 x 813 x 762 mm
- VF-8 64" x 40" x 30" (xyz)
1.626 x 1.016 x 762 mm
- VF-8/50 64" x 40" x 30" (xyz)
1.626 x 1.016 x 762 mm
- VF-9 84" x 40" x 30" (xyz)
2.134 x 1.016 x 762 mm
- VF-9/50 84" x 40" x 30" (xyz)
2.134 x 1.016 x 762 mm
- VF-10 120" x 32" x 30" (xyz)
3.048 x 813 x 762 mm
- VF-10/50 120" x 32" x 30" (xyz)
3.048 x 813 x 762 mm
- VF-11 120" x 40" x 30" (xyz)
3.048 x 1.016 x 762 mm
- VF-11/50 120" x 40" x 30" (xyz)
3.048 x 1.016 x 762 mm
- VF-12 150" x 32" x 30" (xyz)
3.810 x 813 x 762 mm
- VF-12/50 150" x 32" x 30" (xyz)
3.810 x 813 x 762 mm
- VF-14 150" x 40" x 30" (xyz)
3.810 x 1.016 x 762 mm
- VF-14/50 150" x 40" x 30" (xyz)
3.810 x 1.016 x 762 mm

Gran.

- VF-6 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6SS 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6TR 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6/50 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm
- VF-6/50TR 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm

Macchine universali

- UMC-350HD-EDU 15" x 14" x 12" (xyz)
381 x 356 x 305 mm
- UMC-400 17" x 11" x 13" (xyz)
432 x 279 x 330 mm
- UMC-400SS 17" x 11" x 13" (xyz)
432 x 279 x 330 mm
- UMC-500 24" x 16" x 16" (xyz)
610 x 406 x 406 mm
- UMC-500SS 24" x 16" x 16" (xyz)
610 x 406 x 406 mm
- UMC-750 30" x 20" x 20" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
- UMC-750SS 30" x 20" x 20" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
- UMC-1000 40" x 25" x 25" (xyz)
1.016 x 635 x 635 mm
- UMC-1000-P 40" x 25" x 25" (xyz)
1.016 x 635 x 635 mm
- UMC-1000SS 40" x 25" x 25" (xyz)
1.016 x 635 x 635 mm
- UMC-1000SS-P 40" x 25" x 25" (xyz)
1.016 x 635 x 635 mm
- UMC-1250 50" x 30" x 28" (xyz)
1.270 x 762 x 711 mm
- UMC-1250SS 50" x 30" x 28" (xyz)
1.270 x 762 x 711 mm
- UMC-1500-DUO 60" x 20" x 20" (xyz)
1.524 x 508 x 508 mm
- UMC-1500SS-DUO 60" x 20" x 20" (xyz)
1.524 x 508 x 508 mm

Serie maschiatura/foratura/fresatura

- DT-1 20" x 16" x 15.5" (xyz)
508 x 406 x 394 mm
- DT-2 28" x 16" x 15.5" (xyz)
711 x 406 x 394 mm
- DM-1 20" x 16" x 15.5" (xyz)
508 x 406 x 394 mm
- DM-2 28" x 16" x 15.5" (xyz)
711 x 406 x 394 mm

Fresatrici compatte

- CM-1 12" x 10" x 14" (xyz)
305 x 254 x 356 mm



Punte di centratura

- DC-1 23,6" x 17,7" x 13" (xyz)
600 x 450 x 330 mm
- DC-2 39,4" x 19,7" x 13" (xyz)
1.000 x 500 x 330 mm



Mini fresatrici

- Mini Mill 16" x 14" x 15" (xyz)
406 x 356 x 381 mm
- Super Mini Mill 16" x 14" x 15" (xyz)
406 x 356 x 381 mm
- Mini Mill-EDU 16" x 14" x 15" (xyz)
406 x 356 x 381 mm

Serie a portale mobile

- GM-1 123" x 61" x 11" (xyz)
3.124 x 1.549 x 279 mm
- GM-2 145" x 87,5" x 22" (xyz)
3.683 x 2.223 x 559 mm
- GM-2-SAX 145" x 87,5" x 39,3" (xyz)
3.683 x 2.223 x 998 mm

ST Serie

Standard

- ST-10* 12" x 16" (cap. max)
305 x 406 mm
- ST-15* 12" x 16" (cap. max)
305 x 406 mm
- ST-20* 13" x 22,5" (cap. max)
330 x 572 mm
- ST-25* 13" x 22,5" (cap. max)
330 x 572 mm
- ST-28* 13" x 22,5" (cap. max)
330 x 572 mm
- ST-30 15" x 32,5" (cap. max)
381 x 826 mm
- ST-35 15" x 32,5" (cap. max)
381 x 826 mm

Asse Y

- ST-10Y* 11" x 16" (cap. max)
279 x 406 mm
- ST-15Y* 11" x 16" (cap. max)
279 x 406 mm
- ST-20Y* 11,75" x 22,5" (cap. max)
298 x 572 mm
- ST-25Y* 11,75" x 22,5" (cap. max)
298 x 572 mm
- ST-28Y* 11,75" x 22,5" (cap. max)
298 x 572 mm
- ST-30Y 13,75" x 32,5" (cap. max)
349 x 826 mm
- ST-35Y 13,75" x 32,5" (cap. max)
349 x 826 mm

Doppio mandrino

- DS-30Y 13,75" x 32,5" (cap. max)
349 x 826 mm

Alesatura di grandi dimensioni

- ST-40S 30" x 28" (cap. max)
762 x 711 mm
- ST-40 30" x 44" (cap. max)
762 x 1.118 mm
- ST-40SY 27,5" x 28" (cap. max)
699 x 711 mm
- ST-40Y 27,5" x 44" (cap. max)
699 x 1.118 mm
- ST-40L 30" x 80" (cap. max)
762 x 2.032 mm
- ST-45 30" x 28" (cap. max)
762 x 711 mm
- ST-45SY 30" x 44" (cap. max)
762 x 1.118 mm
- ST-45Y 27,5" x 28" (cap. max)
699 x 711 mm
- ST-45L 27,5" x 44" (cap. max)
699 x 1.118 mm
- ST-45L 30" x 80" (cap. max)
762 x 2.032 mm
- ST-55 25,5" x 80" (cap. max)
648 x 2.032 mm

Modelli a banco lungo

- ST-10L 12" x 32,5" (cap. max)
305 x 826 mm
- ST-10LY 11" x 32,5" (cap. max)
279 x 826 mm
- ST-15L 12" x 32,5" (cap. max)
305 x 826 mm
- ST-15LY 11" x 32,5" (cap. max)
279 x 826 mm
- ST-20L 13" x 42,5" (cap. max)
330 x 1.080 mm
- ST-20LY 11,75" x 42,5" (cap. max)
298 x 1.080 mm
- ST-25L 13" x 42,5" (cap. max)
330 x 1.080 mm
- ST-25LY 11,75" x 42,5" (cap. max)
298 x 1.080 mm
- ST-28L 13" x 42,5" (cap. max)
330 x 1.080 mm
- ST-28LY 11,75" x 42,5" (cap. max)
298 x 1.080 mm

Banco lungo (continua)

- ST-30L 15" x 62,5" (cap. max)
381 x 1.588 mm
- ST-30LY 13,75" x 62,5" (cap. max)
349 x 1.588 mm
- ST-35L 15" x 62,5" (cap. max)
381 x 1.588 mm
- ST-35LY 13,75" x 62,5" (cap. max)
349 x 1.588 mm

Tornio Chucker

- CL-1 1" x 8" (cap. max)
25,4 x 203 mm

Serie EC

- EC-400 22" x 25" x 22" (xyz)
559 x 635 x 559 mm
- EC-500 32" x 25" x 28" (xyz)
813 x 635 x 711 mm
- EC-500/50 32" x 25" x 28" (xyz)
813 x 635 x 711 mm
- EC-630 40" x 37" x 40" (xyz)
1.016 x 940 x 1.016 mm
- EC-1600 64" x 50" x 32" (xyz)
1.626 x 1.270 x 813 mm
- EC-1600ZT 64" x 50" x 40" (xyz)
1.626 x 1.270 x 1.016 mm
- EC-1600ZT-SAX 64" x 50" x 40" (xyz)
1.626 x 1.70 x 1.16 mm

Serie VR

- VR-8 64" x 40" x 42" (xyz)
1.626 x 1.016 x 1.067 mm
- VR-9 84" x 40" x 42" (xyz)
2.134 x 1.016 x 1.067 mm
- VR-11 120" x 40" x 42" (xyz)
3.048 x 1.016 x 1.067 mm
- VR-14 150" x 40" x 42" (xyz)
3.810 x 1.016 x 1.067 mm

Serie attrezzatura

- TM-0 20" x 12" x 16" (xyz)
508 x 305 x 406 mm
- TM-0P 20" x 12" x 16" (xyz)
508 x 305 x 406 mm
- TM-1 30" x 16" x 16" (xyz)
762 x 406 x 406 mm
- TM-1P 30" x 16" x 16" (xyz)
762 x 406 x 406 mm
- TM-2 40" x 16" x 16" (xyz)
1.016 x 406 x 406 mm
- TM-2P 40" x 16" x 16" (xyz)
1.016 x 406 x 406 mm



Serie da tavolo

- TL-1 16" x 30" (cap. max)
406 x 762 mm
- TL-2 16" x 48" (cap. max)
406 x 1.219 mm
- TL-1-EDU 16" x 30" (cap. max)
406 x 762 mm

Stampi e modellazione

- VM-2 30" x 20" x 20" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
- VM-3 40" x 26" x 25" (xyz)
1.016 x 660 x 635 mm
- VM-6 64" x 32" x 30" (xyz)
1.626 x 813 x 762 mm

Doppio pallet

- VC-400 22" x 16" x 20" (xyz)
559 x 406 x 508 mm
- VC-400SS 22" x 16" x 20" (xyz)
559 x 406 x 508 mm

Doppia colonna

- HDC-3-5-AX 150" x 106" x 43" (xyz)
3.810 x 2.692 x 1.092 mm



TAVOLE ROTANTI E INDEXER

Tavola rotante piccola

- HRT100
- HRT160
- HRT160SS
- HRT160SP
- HRT160-2
- HRTA5

Tavola rotante media

- HRT210
- HRT210SS
- HRT210SP
- HRT210M
- HRT210-2
- HRTA6
- HRT310
- HRT310SS
- HRT310SP

Tavole rotanti grandi

- HRT450
- HRT630
- HRT800
- HRT1000

Mandrino singolo

- HA5C
- HA5C-T
- HA5CS

Mandrino multiplo

- HA5C2
- HA5C2-T
- HA2TS
- HA5C3
- HA5C3-T
- HA5C4
- HA5C4-T

Rotobasculante

- TR160
- TR160-2
- TR200Y
- TR210
- TR310
- TR500SS

Indexer inclinabile

- T5C
- T5C2
- T5C3
- T5C4

Rotobasculante